

FLUSH KIT WITH T COMPRESSION ADAPTER (COMP-0019C-HO-ABS-R25 - 25mm)

Compatible®

EN

Sold either as part of a conical sampling kit (ABS019C) or individually, it is fed to a ceiling tile or chill or frozen store ceiling with the nut or washer (supplied) to sample air. The conical shape is specially designed to avoid ice or condensation from freezing over or covering the sampling hole. The 10mm OD tubing is a push fit to the top of the conical head, linking it to the capillary T piece.

Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

TR

Konik numune alma kitinin (ABS019C) bir parçası olarak veya tek başına satılan bu ürün, hava numunesi almak için somun veya rondela (ürünle birlikte verilir) ile bir tavan döşemesine veya soğuk veya donmuş depo tavanına beslenir. Konik şekil, buz veya yoğuşmanın numune alma deliğinin üzerinde donmasını veya üzerini örtmesini önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. 10 mm OD boru, konik başlığın üst kısmına itilerek takılır ve onu kılcal T parçasına bağlar.

Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

PART NO.:
COMP-0019C-HO-ABS-R25

PIPE COLOUR:
Red

OPERATING TEMP:
- 40 c to 70 c'

WEIGHT:
113.8 g

FITTINGS COLOUR:
Red

**DIAMETER
TOLERANCE:**
+ / - 0.15mm'

WALL THICKNESS:
2mm

